

LINEA

594CXSC125R05-22 RAL9002

EAN 4031582398595

Zintegrowany hamulec dwufunkcyjny z hamulcem koła oraz blokadą kierunku jazdy (Combined brake), widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień mocujący. Piasta koła wykonana z Poliamidu, elektroprzewodzące, bieżnia z poliuretanu, wraz z ostonkami, precyzyjne łożysko kulkowe, nierdzewne.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.


Dane techniczne

Koło- \emptyset	125 mm
Szerokość koła	20 mm
Szerokość zestawu	82 mm
Trzpień- \emptyset	22 mm
Długość trzpienia	40 mm
Średnica główki widelca- \emptyset	52 mm
Wysięg	40 mm
Zasięg działania koła- \emptyset	258 mm
Wysokość zabudowy	145 mm
Zakres temperatury	-20/+60 °C
Standard	EN_12530
Masa	1.195 kg
Promień działania koła	129 mm
Twardość bieżni	Shore A 92
Nośność dynamiczna	130 kg
Nośność statyczna	260 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ● ●
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ● ○

Wymiary



Mocowanie

