

LUMINA

AA23PJI050B10-11x20

EAN 4031582317527

Roda giratória com auto travagem, Estrutura de Polipropileno, espiga lisa com anel de fixação. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, casquilho liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	50 mm
Largura da roda	8 mm
Largura da roda	55 mm
Furo passante	1 mm
Espiga metálica com anel de fixação	10 x 22 mm
Desvio em relação ao eixo	20 mm
Diâmetro raio giratório	104 mm
Altura total	54 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN12529
Peso da roda	0.12 kg
Raio giratório	52 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 87
Capacidade de carga	40 kg
Cap. de carga estática	80 kg

Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

