

# GALEA

## 5081PJC100P60-90x70

EAN 4031582368017

Roda giratória com travão direccional, Suporte de poliamida, rolamento giratório de duas carreiras de esferas, Suporte de fixação. Núcleo da roda de Polipropileno, superfície de rodagem TENTEprene (borracha termoplástica), cinza, não deixa marca, com anti-fios, rolamento rígido de esferas Versão em aço inoxidável.

Todas as peças de metal estão feitas com aço inoxidável.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Dados técnicos

Diâmetro da roda	100 mm
Largura da roda	30 mm
Medida da placa de fixação	90 x 70 mm
Distância de furação	70/60 x 55/50 mm
Diâmetro de furação	8 mm
Desvio em relação ao eixo	40 mm
Diâmetro raio giratório	205 mm
Altura total	138 mm
Temperatura	-20 / +60 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0.491 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 87
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg

### Structure & Mounting



### Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ● ●