

# COMPACTA

## 1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665

Roda giratória, Suporte de aço prensado, zincado, cromado a azul, rolamento de uma fila de esferas, eixo rebitado, Suporte de fixação. Núcleo da roda de polipropileno, rolamento liso

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Dados técnicos

Diâmetro da roda	32 mm
Largura da roda	14 mm
Largura da roda	26 mm
Medida da placa de fixação	38 x 32 mm
Distância de furação	30 x 24 mm
Diâmetro de furação	4,2 mm
Diâmetro de dome	26.5 mm
Desvio em relação ao eixo	11 mm
Diâmetro raio giratório	54 mm
Altura total	42.5 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0.046 kg
Raio giratório	27 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 65
Capacidade de carga	20 kg
Cap. de carga estática	40 kg

### Structure & Mounting



### Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○