

# SMILES

**5525UAI075L51-11 RAL9006**

EAN 4031582310672

Roda giratória com travão na roda, suporte de poliamida, com furo para admissão de fixações. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano injectado, rolamento liso

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

## Dados técnicos

Diâmetro da roda	75 mm
Largura da roda	10 mm
Largura da roda	65 mm
Furo passante	11 mm
Diâmetro de dome	45 mm
Desvio em relação ao eixo	30 mm
Diâmetro raio giratório	212 mm
Altura total	88 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12528
Peso da roda	0.295 kg
Raio giratório	106 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 92
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg

## Structure & Mounting



## Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ● ○