

# GALEA

## 5071PJH100P60-90x70

EAN 4031582367928

Roda giratória com travão direccional, Suporte de poliamida, rolamento giratório de duas carreiras de esferas, Suporte de fixação. Núcleo da roda de Polipropileno, Superfície de rodagem: TENTEprene (borracha termoplástica), cinzenta, não deixa marca, com placas anti-fios, casquilho liso

Sugestão: Estes rodízios estão também disponíveis com pedal de travão cinzento.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Dados técnicos

Diâmetro da roda	100 mm
Largura da roda	30 mm
Medida da placa de fixação	90 x 70 mm
Distância de furação	70/60 x 55/50 mm
Diâmetro de furação	8 mm
Desvio em relação ao eixo	40 mm
Diâmetro raio giratório	205 mm
Altura total	138 mm
Temperatura	-20 / +60 °C
Norma	EN_12530
Peso da roda	0.477 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 87
Capacidade de carga	100 kg
Cap. de carga estática	200 kg

### Structure & Mounting



### Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ● ○