

# ALPHA

## 3470UFR100P62 blue

EAN 4031582304411

Roda giratória, suporte de aço prensado, zincado, cromado a azul, cabeça giratória formada por rolamento duplo de esferas, eixo da roda aparafusado, placa protectora do rolamento giratório, Suporte de fixação. Núcleo da roda de Poliamida, Superfície de rodagem: borracha elástica, não deixa marca, rolamento rígido de esferas

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Dados técnicos

Diâmetro da roda	100 mm
Largura da roda	34 mm
Largura da roda	75 mm
Medida da placa de fixação	105 x 80 mm
Distância de furação	80/77 x 60 mm
Diâmetro de furação	9 mm
Diâmetro de dome	75 mm
Desvio em relação ao eixo	40 mm
Diâmetro raio giratório	180 mm
Altura total	128 mm
Temperatura	- 20 / + 80 °C
Norma	EN_12532
Peso da roda	0.81 kg
Raio giratório	90 mm
Dureza da superfície de rodagem	Shore A 63
Capacidade de carga	160 kg
Cap. de carga estática	320 kg


### Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting



# ALPHA

3470UFR100P62 blue

EAN 4031582304411



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

---

