

R07-Ø19-21,5

EAN 4031582321371

Conexpanduri pentru țevă



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul conexpandului	19 - 21,5 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Greutate	0.119 kg

Advantages at a glance

Rezistență la rulare	○ ○ ○ ○ ○
Zgomot de mișcare	○ ○ ○ ○ ○
Uzare	○ ○ ○ ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○