

STORA

3875ZJJ160P30-13 RIGHT

EAN 4031582307764

Rolă pentru bandă rulantă cu blocare laterală automată , Furcă din tablă din oțel, ambutisată, zincată, cap pivotant cu rulment pe două rânduri de bile, axul roții cu șurub și piuliță, Jantă din plastic
Suprafață de rulare: TENTEprene (cauciuc termoplastic), cu apărători, rulment cu colivie cu ace.

Destinat pentru următoarele mărimi ai benzii: lățime pistă: aprox. 2,75 mm, lățime canal aprox. 5,7 mm, adâncime canal > de 10 mm.

Îndrumare:

Capacitate 160 kg pe rolă pe podele nivelate și sigure, 40 kg pe rolă pe eșafodaje. Folosirea pe podele denivelate, în aer liber (gropi, etc.) poate afecta durata de viață a roților.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Date Tehnice

Diametrul roții	160 mm
Lățimea roții	40 mm
Lățimea roții	96 mm
Alezaj central	13 mm
Diametru guler	96 mm
Deviație de la ax	55 mm
Diametrul de pivotare	270 mm
Înălțime totală	186 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN_12532
Greutate	1.899 kg
Raza de pivotare	135 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 87
Sarcină dinamică	160 kg
Sarcină statică	320 kg


Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



STORA

3875ZJJ160P30-13 RIGHT

EAN 4031582307764



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

