

KAPPA FLEX

9850FCP200P63 Sh92A TFR

EAN 4031582485387

Roată pivotantă, sistem de prindere tip placă. Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	200 mm
Lățimea roții	50 mm
Mărimea plăcii	140 x 110 mm
Găuri de prindere	105 x 80 mm
Gaură	13 mm
Alezaj central	105 x 80 mm
Deviație de la ax	100 mm
Diametrul de pivotare	400 mm
Înălțime totală	272 mm
Overall height with load	237 mm
Temperatura	-20 / +60 °C
Standard	EN_12533
Greutate	11 kg
Raza de pivotare	200 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 92
Sarcină dinamică	900 kg
Sarcină statică	1200 kg

Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○