

LEVINA LIGHT

5220PJP075S70-1/2-13x1

EAN 4031582492552

Roată pivotantă, Housing made of glass-filled Polyamide, tijă filetată cu guler hexagon. Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, apărător, rulment de precizie

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Date Tehnice

Diametrul roții	75 mm
Lățimea roții	25 mm
Tijă filetată	1/2-13x1 mm
Deviație de la ax	27 mm
Diametrul de pivotare	129 mm
Înălțime totală	113 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Standard	EN_12530
Greutate	0.218 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 87
Sarcină dinamică	75 kg
Suitable wheel sizes	100 mm

Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ● ○

Dimensions



Structure & Mounting

