

COMPACTA

1430POI050P60-59X47

EAN 4031582336689

Roată pivotantă, furcă din tablă din oțel, ambutisată, zinc-cromatizată, rulment pe un rând în cap, ax nituit, sistem de prindere tip placă. Roată din polipropilenă, rulment plan (bucșă antifricțiune)

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	50 mm
Lățimea roții	21 mm
Lățimea roții	43 mm
Mărimea plăcii	59 x 47 mm
Găuri de prindere	46 x 35 mm
Gaură	6,7 mm
Diametru guler	43 mm
Deviație de la ax	16 mm
Diametrul de pivotare	82 mm
Înălțime totală	66 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN_12528
Greutate	0.143 kg
Raza de pivotare	41 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 65
Sarcină dinamică	40 kg
Sarcină statică	80 kg

Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

