

# BASETECH

POO065x30-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320718

Roată din polipropilenă, rulment plan (bucșă antifricțiune)



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Date Tehnice

Diametrul roții	65 mm
Lățimea roții	30 mm
Alezaj butuc	12.1 mm
Lungime butuc	34.5 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN_12532
Greutate	0.047 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 65
Sarcină dinamică	120 kg
Sarcină statică	240 kg

## Dimensions



## Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○