

# GALEA

## 5077PJP100P60-90x70

EAN 4031582367898

Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидуший", кронштейн из Полиамида, поворотный узел с двойным шарикоподшипником, крепежная панель. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник, с защитными колпаками  
Совет: Эти ролики также доступны с серым рычагом тормоза

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Технические характеристики

Диаметр колеса	100 мм
Ширина колеса	30 мм
Размер панели	90 x 70 мм
Отверстия панели	70/60 x 55/50 мм
Отверстие панели	8 мм
Смещение	40 мм
Область поворота - Ø	205 мм
Общая высота	138 мм
Температура	-20 / +60 °C
Стандарт	EN_12530
Вес	0.496 кг
Твердость протектора	твердость по Шору А 87
Допустимая динамическая нагрузка	100 кг
Допустимая статическая нагрузка	200 кг

### Structure & Mounting



### Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ● ○