

ALPHA

3470UFR100P62 blue

EAN 4031582304411

Поворотный ролик, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двойной шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, пыльник, крепежная панель. Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, не оставляющая следов, роликовый подшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технические характеристики

Диаметр колеса	100 мм
Ширина колеса	34 мм
Ширина ролика	75 мм
Размер панели	105 x 80 мм
Отверстия панели	80/77 x 60 мм
Отверстие панели	9 мм
Диаметр шейки - Ø	75 мм
Смещение	40 мм
Область поворота - Ø	180 мм
Общая высота	128 мм
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN_12532
Вес	0.81 кг
Радиус поворота	90 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 63
Допустимая динамическая нагрузка	160 кг
Допустимая статическая нагрузка	320 кг


Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ● ●
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3470UFR100P62 blue

EAN 4031582304411



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

