

**AVIANA****5976PJE075P54**

EAN 4031582370966

Поворотный ролик с центральным тормозом, корпус сделан из высококачественного синтетического материала, двойной шариковый подшипник в поворотном узле, ось приклепана, крепежная панель. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, конусный шарикоподшипник, нержавеющая сталь. Центр колеса из полипропилена. Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не пачкающая, конический шарикоподшипник, POM

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





Picture may differ from original product

**Технические характеристики**

Диаметр колеса	75 мм
Ширина колеса	25 мм
Ширина ролика	69 мм
Размер панели	70 x 55 мм
Отверстия панели	57/51 x 41 мм
Отверстие панели	5,5 мм
Диаметр шейки - Ø	54 мм
Смещение	28 мм
Область поворота - Ø	137 мм
Общая высота	102 мм
Температура	- 10 / + 40 °C
Стандарт	EN_12530
Вес	0.342 кг
Радиус поворота	68.5 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 87
Допустимая динамическая нагрузка	100 кг

**Advantages at a glance**

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ● ○

**Dimensions****Structure & Mounting**

# AVIANA


5976PJE075P54

EAN 4031582370966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting



Design Award Winner

German Designer Club



reddot design award  
winner