

# E-DRIVE ULTIMATE

## EDUZ110

EAN 4031582478341

E-Drive ultimate Control unit 24V single Control, E-Drive with 24V drive, control unit 24 V without battery cables



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Технические характеристики

Необходимый источник питания	24 V DC
Прокладка кабеля	гибкая к компонентам, Plug & Play
Длина кабеля	3 м к модулю привода
Обновления	Сетевой интерфейс для обновления прошивки и параметров
Монтаж	индивидуальная сборка на основе комплексной монтажной панели
Размеры	см. Чертёж
Вес	2.7 kg
Потребление тока	16A
Защита от обратной полярности	встроенная в соединения
Класс защиты	IP X4 (защита от брызг, без конденсации влаги, все разъемы вставлены)
Допустимая рабочая температура	рабочая температура от 5 до 40°C, атмосферная, 90%, без конденсации
Допустимые температуры хранения	- 20 to 50° C

### Advantages at a glance

Качество качения	○ ○ ○ ○ ○
Шум движения	○ ○ ○ ○ ○
Трение	○ ○ ○ ○ ○
Коррозионная стойкость	○ ○ ○ ○ ○

### Dimensions

