

E-DRIVE ULTIMATE

EDMZ310 3m

EAN 4031582488227

Комплект рукояток управления E-Drive ultimate 24В. Кнопка аварийного отключения категории 0, комплект состоит из двух эргономичных рукояток

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технические характеристики


Варианты фитингов	для трубных фитингов 27-35мм, для фитингов с плоской площадкой
Материал рукоятки	армированный стекловолокном ПА
Размеры рукоятки	см. Чертёж
Длина кабеля	3,0 м., включая штекер
Регулировка скорости	бесступенчатое, вперед и назад
Рычажок управления движением	протестирован на безопасность в соответствии со стандартом DIN ISO 13849
Срок службы рычажка управления	2 миллиона циклов
Угол поворота оси ведущего контроллера	+/- 40°
Положение углубления для большого пальца ведущего контроллера	22,5 ° с шагом регулировки
Допустимые условия окружающей среды	рабочая температура от 5 до 40°C, атмосферная, 90%, без конденсации
Класс защиты	IP X4 (защита от брызг, без конденсации влаги, все разъемы вставлены)
Допустимая рабочая температура	рабочая температура от 5 до 40°C, атмосферная, 90%, без конденсации
Допустимые температуры хранения	- 20 to 50° C

Advantages at a glance

Качество качения ○ ○ ○ ○ ○

Шум движения ○ ○ ○ ○ ○
 © Copyright 2024 TENTE International www.tente.com 12.05.2024
 Трение ○ ○ ○ ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

