

ALPHA

8499UFX200P67 Q0-13

EAN 4031582381108

Неповоротный ролик с центральным тормозом, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса на болту. Механизм блокировки активируется через кулачок с помощью рычага. Рычаг автоматически возвращается в основное положение. Отверстие кулачка перпендикулярно длинной стороне пластины, SW 13 мм, крепежная панель с интегрированным центральным тормозом. Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, не оставляющая следов, с маленькими защитными колпаками, герметизированный прецизионный шарикоподшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	200 мм
Ширина колеса	46 мм
Размер панели	137 x 115 мм
Отверстия панели	105 x 80/75 мм
Отверстие панели	11 мм
Общая высота	240 мм
Температура	- 20 / + 80 °C
Стандарт	EN_12532
Твердость протектора	твердость по Шору А 64
Допустимая динамическая нагрузка	350 кг
Допустимая статическая нагрузка	700 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ● ●
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ● ●

ALPHA

8499UFX200P67 Q0-13

EAN 4031582381108



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

