# **LEVINA**

# 5381PJC125P30-11 XL

EAN 4031582382082

Поворотный ролик с фиксатором направления, корпус сделан из особо прочных синтетических материалов, металлические части из нержавеющей стали, двойной шариковый подшипник в поворотном узле, отверстие под болт. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не маркая, с защит.колпаками, точный шарикоподшипник, нержавеющая сталь Расширенный кронштейн (XL) для лучшего доступа к педали тормоза.





Picture may differ from original product


## Технические характеристики

Диаметр колеса	125 мм
Ширина колеса	32 mm
Центр.отверстие	11 mm
Смещение	38.5 мм
Область поворота - Ø	260 мм
Общая высота	161 mm
Температура	- 10 / + 40 °C
Стандарт	EN_12530
Bec	0.595 кг
Радиус поворота	130 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 87
Допустимая динамическая нагрузка	100 кг
Допустимая статическая нагрузка	200 кг

## Advantages at a glance

Качество качения	• • • 0 0
Шум движения	• • • • ○
Трение	• • • • ○
Коррозионная стойкость	• • • • •

#### **Dimensions**



#### **Structure & Mounting**

