

GALEA

5081PJC125P60-90x70

EAN 4031582368031

Поворотный ролик с фиксатором направления, кронштейн из Полиамида, поворотный узел с двойным шарикоподшипником, крепежная панель. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не маркая, с защит. колпаками, точный шарикоподшипник, нержавеющая сталь Вариант из Нержавеющей Стали. Все Металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	125 мм
Ширина колеса	30 мм
Размер панели	90 x 70 мм
Отверстия панели	70/60 x 55/50 мм
Отверстие панели	8 мм
Смещение	40 мм
Область поворота - Ø	205 мм
Общая высота	163 мм
Температура	-20 / +60 °C
Стандарт	EN_12530
Вес	0.571 кг
Твердость протектора	твердость по Шору А 87
Допустимая динамическая нагрузка	100 кг
Допустимая статическая нагрузка	200 кг

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ● ●