

**LINEA****5947UAP100P30-11 RAL9002**

EAN 4031582368673

Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидущий", корпус из Полиамида, прецизионный шарикоподшипник в поворотной головке, отверстие под болт. Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, прецизионный шарикоподшипник

**TENTE**


BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

**Технические характеристики**

Диаметр колеса	100 мм
Ширина колеса	20 мм
Ширина ролика	82 мм
Центр.отверстие	11 мм
Диаметр шейки - Ø	52 мм
Смещение	32 мм
Область поворота - Ø	216 мм
Общая высота	118 мм
Температура	- 10 / + 40 °C
Стандарт	EN_12530
Вес	0.706 кг
Радиус поворота	108 мм
Твердость протектора	твёрдость по Шору А 92
Допустимая динамическая нагрузка	120 кг
Допустимая статическая нагрузка	240 кг

**Structure & Mounting****Advantages at a glance**

Качество качения	● ● ● ● ●
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ● ○