

ALPHA

3478PVO200P63

EAN 4031582306767

Неповоротный ролик, Вилка из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, ось колеса на болту, крепежная панель.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: литая резина, черная, подшипник скольжения

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	200 мм
Ширина колеса	50 мм
Ширина ролика	115 мм
Размер панели	140 x 115 мм
Отверстия панели	105 x 80/75 мм
Отверстие панели	11 мм
Общая высота	240 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN_12532
Вес	2.22 кг
Твердость протектора	твердость по Шору А 80
Допустимая динамическая нагрузка	205 кг
Допустимая статическая нагрузка	410 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ○ ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ○ ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478PVO200P63

EAN 4031582306767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

