

ALPHA

3470PIJ100P62

EAN 4031582377712

Поворотный ролик, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двойной шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, пыльник, крепежная панель. Центр колеса из Полипропелена, Протектор: литая резина, серая не оставляющая следов, с защитными колпаками, роликовый подшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технические характеристики

Диаметр колеса	100 мм
Ширина колеса	35 мм
Ширина ролика	75 мм
Размер панели	105 x 80 мм
Отверстия панели	80/77 x 60 мм
Отверстие панели	9 мм
Диаметр шейки - Ø	75 мм
Смещение	40 мм
Область поворота - Ø	180 мм
Общая высота	128 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN_12532
Вес	0.894 кг
Радиус поворота	90 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 80
Крепежное отверстие-Ø	5555 мм
Допустимая динамическая нагрузка	75 кг
Допустимая статическая нагрузка	150 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting



ALPHA

3470PIJ100P62

EAN 4031582377712



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

