

# GALEA

## 5071PJH125P60-90x70

EAN 4031582367942

Поворотный ролик с фиксатором направления , кронштейн из Полиамида, поворотный узел с двойным шарикоподшипником, крепежная панель. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, с защитными колпаками, подшипник скольжения  
Совет: Эти ролики также доступны с серым рычагом тормоза

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Технические характеристики

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Диаметр колеса                   | 125 мм                 |
| Ширина колеса                    | 30 мм                  |
| Размер панели                    | 90 x 70 мм             |
| Отверстия панели                 | 70/60 x 55/50 мм       |
| Отверстие панели                 | 8 мм                   |
| Смещение                         | 40 мм                  |
| Область поворота - Ø             | 205 мм                 |
| Общая высота                     | 163 мм                 |
| Температура                      | -20 / +60 °C           |
| Стандарт                         | EN_12530               |
| Вес                              | 0.56 кг                |
| Твердость протектора             | твердость по Шору А 87 |
| Допустимая динамическая нагрузка | 100 кг                 |
| Допустимая статическая нагрузка  | 200 кг                 |

### Structure & Mounting



### Advantages at a glance

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Качество качения       | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения           | ● ● ● ○ ○ |
| Трение                 | ● ● ● ○ ○ |
| Коррозионная стойкость | ● ● ● ● ○ |