

S70-8x25 / 8

EAN 4031582322064

стержень с резьбой с шестигранной шейкой



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технические характеристики

Стержень с резьбой	M 8 x 25 мм
Общая высота	6 мм
Вес	0.023 кг
Допустимая динамическая нагрузка	40 кг
Допустимая статическая нагрузка	80 кг

Advantages at a glance

Качество качения	○ ○ ○ ○ ○
Шум движения	○ ○ ○ ○ ○
Трение	○ ○ ○ ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○