

# COMРАСТА

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Поворотный ролик, кронштейн изготовлен из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, поворотная головка на однорядном подшипнике, ось приклепана, крепежная панель. Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения




Picture may differ from original product

## Технические характеристики

Диаметр колеса	32 мм
Ширина колеса	14 мм
Ширина ролика	26 мм
Размер панели	38 x 32 мм
Отверстия панели	30 x 24 мм
Отверстие панели	4,2 мм
Диаметр шейки - Ø	26.5 мм
Смещение	11 мм
Область поворота - Ø	54 мм
Общая высота	42.5 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN_12530
Вес	0.046 кг
Радиус поворота	27 мм
Твердость протектора	твёрдость по Шору D 65
Допустимая динамическая нагрузка	20 кг
Допустимая статическая нагрузка	40 кг

## Structure & Mounting



## Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○