

# AGILA

## 2477DIK075R47-32-35

EAN 4031582325935

Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидущий", кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, раздвижной фитинг (квадратный). Центр колеса из прессованной стали, Протектор: литая резина, серая не оставляющая следов, с защитными колпаками, конусный шарикоподшипник. Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Технические характеристики

Диаметр колеса	75 мм
Ширина колеса	25 мм
Раздвижной крепеж-Ø	32 - 35 мм
Смещение	24 мм
Область поворота - Ø	160 мм
Общая высота	103 мм
Температура	- 10 / + 40 °С
Стандарт	EN_12530
Вес	0.605 кг
Радиус поворота	80 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 80
Допустимая динамическая нагрузка	55 кг
Допустимая статическая нагрузка	110 кг

### Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

### Dimensions



### Structure & Mounting

