

# E-DRIVE FLEX


EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664

E-Drive flex, Drive unit can be lowered and raised, Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


## Технические характеристики

Колесо	UFF, цельная резина, непахнущая, твердость - 63A по Шору
Диаметр колеса	125 мм
Ширина колеса	35 мм
Высота установки	170 мм
Длина	макс. 315 мм ( активируется аварийный выпуск)
Аварийное разблокировка	механический
Ширина	190 мм
Тяговый электродвигатель	24 V DC
Направление движения	вперёд / назад
Высота (в сложенном виде)	140 мм
Компенсация неровностей пола	+/- 30 мм
Максимальная высота порога, через который можно переехать	15 мм
Макс. Подъемная сила / контактное давление	400 Н
Вес	6 кг

## Тяговый электродвигатель

Номинальное напряжение	24 V DC
Номинальный крутящий момент	4 Нм
Номинальная мощность	73.1 Вт
Номинальная частота вращения	174.50 мин/-1

## Dimensions



# E-DRIVE FLEX

EDFAUFF125P60

EAN 4031582416664



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Номинальное сила тока	7.0 A
Режим работы	S1 + S4
Макс. Скорость	4 км/ч

## Серводвигатель

Номинальное напряжение	24 V DC
Номинальный крутящий момент	4 Нм
Номинальная мощность	14.8 Вт
Номинальная частота вращения	35.3 мин/ <sup>-1</sup>
Номинальное сила тока	3.5 A
Режим работы	периодический S3
Допустимые условия окружающей среды	рабочая температура от 5 до 40°C, атмосферная, 90%, без конденсации
Допустимые температуры хранения	-10 bis 36° C
Класс защиты	IP X4 (защита от брызг, без конденсации влаги, все разъемы вставлены)

## Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ● ●
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○