

# FORMA

## 6947UFP125P33 grey

EAN 4031582476477

Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидущий", housing made of alu die-casting, powder coated, plate fitting. Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Технические характеристики

Диаметр колеса	125 мм
Ширина колеса	18 мм
Размер панели	92 x 64 мм
Отверстия панели	73 x 45/43 мм
Отверстие панели	10.7 x 9.5 мм
Смещение	41 мм
Общая высота	166 мм
Температура	- 18 / + 120 °C
Радиус поворота	109 мм
Твердость протектора	твердость по Шору 60 A
Допустимая динамическая нагрузка	125 кг

### Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ● ○
Шум движения	● ● ● ● ○
Трение	● ● ● ● ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

# FORMA

6947UFP125P33 grey

EAN 4031582476477



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

