

AGILA

2470XSP125R47-32-35

EAN 4031582341553

Поворотный ролик, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, раздвижной фитинг (квадратный). Центр колеса из Полиамида, электропроводящее, шина из полиуретана, с защитными колпаками, прецизионный шариковый подшипник. Пожалуйста, при заказе уточните требуемый внутренний диаметр трубки.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	125 мм
Ширина колеса	32 мм
Раздвижной крепеж-Ø	32 - 35 мм
Смещение	41 мм
Область поворота - Ø	207 мм
Общая высота	163 мм
Температура	- 10 / + 40 °C
Стандарт	EN_12530
Радиус поворота	103.5 мм
Твердость протектора	твердость по Шору D 40
Допустимая динамическая нагрузка	100 кг
Допустимая статическая нагрузка	200 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

