

LEVINA

5370PJP100P30-13

EAN 4031582347425

Поворотный ролик, кронштейн и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов, поворотный узел с двойным шарикоподшипником, отверстие под болт. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технические характеристики

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Диаметр колеса | 100 мм |
| Ширина колеса | 32 мм |
| Ширина ролика | 59 мм |
| Центр.отверстие | 13 мм |
| Диаметр шейки - Ø | 59 мм |
| Смещение | 36 мм |
| Область поворота - Ø | 172 мм |
| Общая высота | 137 мм |
| Температура | - 10 / + 40 °C |
| Стандарт | EN_12530 |
| Вес | 0.426 кг |
| Радиус поворота | 86 мм |
| Твердость протектора | твёрдость по Шору А 87 |
| Допустимая динамическая нагрузка | 100 кг |
| Допустимая статическая нагрузка | 200 кг |


Advantages at a glance

| | |
|------------------------|-----------|
| Качество качения | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения | ● ● ● ● ○ |
| Трение | ● ● ● ○ ○ |
| Коррозионная стойкость | ● ● ● ● ○ |

Dimensions



Structure & Mounting



LEVINA

5370PJP100P30-13

EAN 4031582347425



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

