

PURETECH

PI0075x25-Ø8

EAN 4031582356632



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: литая резина, серая не оставляющая следов, подшипник скольжения



Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	75 мм
Ширина колеса	25 мм
Отверстие оси Ø	8 мм
Длина втулки	26.5 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN_12530
Вес	0.1 кг
Твердость протектора	твердость по Шору А 87
Допустимая динамическая нагрузка	60 кг
Допустимая статическая нагрузка	120 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○