

BASETECH

PQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: пневматическая шина, роликовый подшипник, зигзагообразный рисунок протектора

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	400 мм
Ширина колеса	100 мм
Отверстие оси Ø	25 мм
Длина втулки	74 мм
Вес	2.23 кг
Твердость протектора	твердость по Шору А 55
Допустимая динамическая нагрузка	200 кг
Допустимая статическая нагрузка	400 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○