

SMILES

5525PJI050L51-10 COW White

EAN 4031582338393

Поворотный ролик с колесным тормозом, кронштейн из полиамида, с посадочным отверстием для мебельных фитингов. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, подшипник скольжения

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технические характеристики

Диаметр колеса	50 мм
Ширина колеса	10 мм
Ширина ролика	55 мм
Центр.отверстие	10 мм
Диаметр шейки - Ø	23 мм
Смещение	20 мм
Область поворота - Ø	140 мм
Общая высота	71.5 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN_12528
Вес	0.112 кг
Радиус поворота	70 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 90
Допустимая динамическая нагрузка	40 кг
Допустимая статическая нагрузка	80 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ● ○

Dimensions



Structure & Mounting



SMILES

5525PJI050L51-10 COW White

EAN 4031582338393



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

