

AVIANA**5976PJE075P54**

EAN 4031582370966

Поворотный ролик с центральным тормозом, корпус сделан из высококачественного синтетического материала, двойной шариковый подшипник в поворотном узле, ось приклепана, крепежная панель. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, конусный шарикоподшипник, нержавеющая сталь. Центр колеса из полипропилена. Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не пачкающая, конический шарикоподшипник, POM

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	75 мм
Ширина колеса	25 мм
Ширина ролика	69 мм
Размер панели	70 x 55 мм
Отверстия панели	57/51 x 41 мм
Отверстие панели	5,5 мм
Диаметр шейки - Ø	54 мм
Смещение	28 мм
Область поворота - Ø	137 мм
Общая высота	102 мм
Температура	- 10 / + 40 °C
Стандарт	EN_12530
Вес	0.342 кг
Радиус поворота	68.5 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 87
Допустимая динамическая нагрузка	100 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ● ○

Dimensions**Structure & Mounting**

AVIANA


5976PJE075P54

EAN 4031582370966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting



Design Award Winner

German Designer Club



**reddot design award
winner**