

# E-DRIVE ULTIMATE


## EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

бесщеточный двигатель с функцией замедления и постоянным крутящим моментом. Цельный корпус из оцинкованной листовой стали, колесо может быть заменено заказчиком и заменяемое и может быть заказано индивидуально, не требует технического обслуживания. ultimate

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Технические характеристики

Колесо	UFF, цельная резина, непачкающая, твердость - 63A по Шору
Диаметр колеса	125 мм
Ширина колеса	40 mm
Высота установки	170 мм
Длина	Максимум. 307 mm (Рычаг аварийной разблокировки)
Аварийное разблокировка	механический
Ширина	178 mm
Тяговый электродвигатель	24 V DC
Направление движения	вперёд / назад
Высота (в сложенном виде)	140 мм
Компенсация неровностей пола	+/- 30 мм
Максимальная высота порога, через который можно переехать	15 мм
Макс. Подъемная сила / контактное давление	400 Н
Вес	6 кг

### Тяговый электродвигатель

Номинальное напряжение	24 V DC
Номинальный крутящий момент	8.6 Nm
Номинальная мощность	178W
Номинальная частота вращения	220 min/-1

### Dimensions



# E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Номинальное сила тока	8.5A
Режим работы	S1
Макс. Скорость	ca. 4 km/h

## Серводвигатель

Номинальное напряжение	24 V DC
Номинальный крутящий момент	4 Нм
Номинальная мощность	14.8 Вт
Номинальная частота вращения	35.3 мин/-1
Номинальное сила тока	3.5 A
Режим работы	периодический S3
Допустимые условия окружающей среды	Рабочая температура от 5 до 40° C (рекомендуется от 15 до 20° C), влажность 90%, без конденсации влаги
Допустимые температуры хранения	-10 bis 36° C
Класс защиты	IP X4 (защита от брызг, без конденсации влаги, все разъемы вставлены)

## Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ● ●
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○