

# OMIKRON FLEX

## 9850FCP200P63-75shA HL50

EAN 4031582479089

Поворотный ролик, крепежная панель. Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Технические характеристики

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Диаметр колеса                   | 200 мм                 |
| Ширина колеса                    | 50 мм                  |
| Размер панели                    | 140 x 110 мм           |
| Отверстия панели                 | 105 x 80 мм            |
| Отверстие панели                 | 13 мм                  |
| Центр.отверстие                  | 105 x 80 мм            |
| Смещение                         | 100 мм                 |
| Область поворота - Ø             | 400 мм                 |
| Общая высота                     | 272 мм                 |
| Общая высота с грузом            | 237 мм                 |
| Максимальное сжатие              | 35 мм                  |
| Температура                      | -20 / +60 °C           |
| Стандарт                         | EN_12533               |
| Вес                              | 11 кг                  |
| Радиус поворота                  | 200 мм                 |
| Твердость протектора             | твёрдость по Шору А 75 |
| Допустимая динамическая нагрузка | 900 кг                 |
| Допустимая статическая нагрузка  | 1200 кг                |

### Advantages at a glance

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Качество качения       | ● ● ● ● ● |
| Шум движения           | ● ● ● ● ○ |
| Трение                 | ● ● ● ● ● |
| Коррозионная стойкость | ● ● ● ○ ○ |