

ALPHA

3478UAR200P63 red

EAN 4031582306873

Неповоротный ролик, Вилка из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, ось колеса на болту, крепежная панель.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, роликовый подшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	200 мм
Ширина колеса	46 мм
Ширина ролика	115 мм
Размер панели	140 x 115 мм
Отверстия панели	105 x 80/75 мм
Отверстие панели	11 мм
Общая высота	240 мм
Температура	- 25 / + 80 °C
Стандарт	EN_12532
Вес	1.949 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 42
Допустимая динамическая нагрузка	350 кг
Допустимая статическая нагрузка	700 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UAR200P63 red

EAN 4031582306873



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

