

AVIANA

5976UAE075P54

EAN 4031582396638

Поворотный ролик с центральным тормозом, корпус сделан из высококачественного синтетического материала, двойной шариковый подшипник в поворотном узле, ось приклепана, крепежная панель. Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, с защитными колпаками, конусный шарикоподшипник. Центр колеса из полиамида. Протектор: Полиуретан, с Защитными колпаками, конический шарикоподшипник, POM

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	75 мм
Ширина колеса	25 мм
Ширина ролика	69 мм
Размер панели	70 x 55 мм
Отверстия панели	57/51 x 41 мм
Отверстие панели	5,5 мм
Диаметр шейки - Ø	54 мм
Смещение	28 мм
Область поворота - Ø	137 мм
Общая высота	102 мм
Температура	- 10 / + 40 °C
Стандарт	EN_12530
Вес	0.375 кг
Радиус поворота	68.5 мм
Твердость протектора	твердость по Шору D 42
Допустимая динамическая нагрузка	100 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ● ○

Dimensions**Structure & Mounting**

AVIANA


5976UAE075P54

EAN 4031582396638



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting



Design Award Winner

German Designer Club



**reddot design award
winner**