

OMIKRON FLEX

9850FCP200P63 83shA HL50

EAN 4031582457407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	200 мм
Ширина колеса	50 мм
Размер панели	140 x 110 мм
Отверстия панели	105 x 80 мм
Отверстие панели	13 мм
Центр.отверстие	105 x 80 мм
Смещение	100 мм
Область поворота - Ø	400 мм
Общая высота	272 мм
Общая высота с грузом	237 мм
Максимальное сжатие	35 мм
Температура	-20 / +60 °C
Стандарт	EN_12533
Вес	11 кг
Радиус поворота	200 мм
Твердость протектора	твёрдость по Шору А 83
Допустимая динамическая нагрузка	900 кг
Допустимая статическая нагрузка	1200 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ● ○
Шум движения	● ● ● ● ○
Трение	● ● ● ● ●
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○