

# E-DRIVE ULTIMATE

EDMZ310 3m

EAN 4031582488227

Комплект рукояток управления E-Drive ultimate 24В. Кнопка аварийного отключения категории 0, комплект состоит из двух эргономичных рукояток

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

## Технические характеристики


Варианты фитингов	для трубных фитингов 27-35мм, для фитингов с плоской площадкой
Материал рукоятки	армированный стекловолокном ПА
Размеры рукоятки	см. Чертёж
Длина кабеля	3,0 м., включая штекер
Регулировка скорости	бесступенчатое, вперед и назад
Рычажок управления движением	протестирован на безопасность в соответствии со стандартом DIN ISO 13849
Срок службы рычажка управления	2 миллиона циклов
Угол поворота оси ведущего контроллера	+/- 40°
Положение углубления для большого пальца ведущего контроллера	22,5 ° с шагом регулировки
Допустимые условия окружающей среды	рабочая температура от 5 до 40°C, атмосферная, 90%, без конденсации
Класс защиты	IP X4 (защита от брызг, без конденсации влаги, все разъемы вставлены)
Допустимая рабочая температура	рабочая температура от 5 до 40°C, атмосферная, 90%, без конденсации
Допустимые температуры хранения	- 20 to 50° C

## Advantages at a glance

Качество качения ○ ○ ○ ○ ○

Шум движения ○ ○ ○ ○ ○  
 © Copyright 2024 TENTE International [www.tente.com](http://www.tente.com) 01.06.2024  
 Трение ○ ○ ○ ○ ○

## Dimensions



## Structure & Mounting

