

LEVINA LIGHT

5220PJP075S70-1/2-13x1

EAN 4031582492552

Поворотный ролик, Housing made of glass-filled Polyamide, стержень с резьбой с шестигранной шейкой. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технические характеристики

Диаметр колеса	75 мм
Ширина колеса	25 мм
Стержень с резьбой	1/2-13x1 мм
Смещение	27 мм
Область поворота - Ø	129 мм
Общая высота	113 мм
Температура	- 10 / + 40 °C
Стандарт	EN_12530
Вес	0.218 кг
Твердость протектора	твёрдость по Шору А 87
Допустимая динамическая нагрузка	75 кг
Suitable wheel sizes	100 мм

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ● ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ● ○

Dimensions



Structure & Mounting

