

SMILES

5520PJI050L51-10 CAT, Red

EAN 4031582335583

Поворотный ролик, кронштейн из полиамида, с посадочным отверстием для мебельных фитингов. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, подшипник скольжения

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	50 мм
Ширина колеса	10 мм
Ширина ролика	55 мм
Центр.отверстие	10 мм
Диаметр шейки - Ø	23 мм
Смещение	20 мм
Область поворота - Ø	120 мм
Общая высота	71.5 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN_12528
Вес	0.1 кг
Радиус поворота	60 мм
Твердость протектора	твёрдость по Шору А 90
Допустимая динамическая нагрузка	40 кг
Допустимая статическая нагрузка	80 кг

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ● ○

Dimensions



Structure & Mounting



SMILES

5520PJI050L51-10 CAT, Red

EAN 4031582335583



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting



reddot design award
winner