

LINEA

5925XGI065L51-11 DOM23x43,6

EAN 4031582342239

Поворотный ролик с колесным тормозом, кронштейн из полиамида, с посадочным отверстием для мебельных фитингов. Центр колеса из Полиамида, Протектор: ТЕНТЕпрен (черная термопластичная резина), подшипник скольжения, электрпроводящий

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	65 мм
Ширина колеса	7 мм
Ширина ролика	46 мм
Центр.отверстие	11 мм
Диаметр шейки - Ø	23 мм
Область поворота - Ø	154 мм
Общая высота	91.5 мм
Температура	- 10 / + 40 °C
Стандарт	EN_12528
Радиус поворота	77 мм
Допустимая динамическая нагрузка	50 кг
Допустимая статическая нагрузка	100 кг

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ● ○