# **KAPPA**

# 9682FTP125P63

EAN 4031582315745

Поворотный ролик с общим тормозом, "впередиидущий", кронштейн и пластина сварные из стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, герметизированный поворотный узел с двойным шарикоподшипником, части поворотного узла скреплены болтом с застопоренной гайкой, ниппель для смазки, ось колеса на болту, крепежная панель. Центр колеса из чугуна, Протектор: Полиуретан, литой, прецизионный шарикоподшипник





Picture may differ from original product


#### Технические характеристики

Диаметр колеса	125 мм
Ширина колеса	50 mm
Ширина ролика	116 мм
Размер панели	135 x 110 mm
Отверстия панели	105 х 80/75 мм
Отверстие панели	11 mm
Диаметр шейки - Ø	111 MM
Смещение	48 mm
Область поворота - Ø	225 мм
Общая высота	170 мм
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN_12533
Bec	5.52 кг
Радиус поворота	112.5 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 92
Допустимая динамическая нагрузка	550 кг
Допустимая статическая нагрузка	1100 кг


## Advantages at a glance

Качество качения	• • • • 0
Шум движения	• • • 0 0
Трение	• • • • •
Коррозионная стойкость	• • • 0 0

#### **Dimensions**



### **Structure & Mounting**



# **KAPPA**

# 9682FTP125P63

EAN 4031582315745

### **Structure & Mounting**

