

# LINEA

## 5944UAP150R36-32S27 safety OH155

EAN 4031582412765

Поворотный ролик с центральным, тормозом или фиксатором направления, корпус из Полиамида, прецизионный шарикоподшипник в поворотной головке. Поворотный ролик с автоматической системой запирания, стержень с кулачковым отверстием для профильных прутков, укороченный вариант. Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, прецизионный шарикоподшипник

:  
Безопасность LINEA с тормозной системой DEAD MAN предназначен / подходит для оборудования с низким центром тяжести (например, больничные кровати). Тормозная система срабатывает автоматически и немедленно, как только рычаг или ручка торможения будет отпущена. Если используется для оборудования с высоким центром тяжести, необходима совместная техническая оценка в соответствии с законом об ответственности производителя.

### Технические характеристики

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Диаметр колеса                   | 150 мм          |
| Ширина колеса                    | 15 мм           |
| Ширина ролика                    | 71 мм           |
| Болт-Ø                           | 32 мм           |
| Длина болта                      | 50 мм           |
| Смещение                         | 47.5 мм         |
| Область поворота - Ø             | 254 мм          |
| Общая высота                     | 155 мм          |
| Температура                      | - 10 / + 40 °C  |
| Стандарт                         | similar_EN12531 |
| Вес                              | 1.115 кг        |
| Радиус поворота                  | 122.5 мм        |
| Допустимая динамическая нагрузка | 150 кг          |
| Допустимая статическая нагрузка  | 450 кг          |

### Advantages at a glance

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Качество качения       | ● ● ● ● ● |
| Шум движения           | ● ● ● ○ ○ |
| Трение                 | ● ● ● ● ○ |
| Коррозионная стойкость | ● ● ● ● ○ |


# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Dimensions



### Structure & Mounting

