

ANIKA

5925UAI065L51-10 DOM18

EAN 4031582433432

Поворотный ролик с колесным тормозом, кронштейн из полиамида, с посадочным отверстием для мебельных фитингов . Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, подшипник скольжения

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	65 мм
Ширина колеса	11 мм
Ширина ролика	39.5 мм
Центр.отверстие	10 мм
Диаметр шейки - Ø	18 мм
Область поворота - Ø	152 мм
Общая высота	67 мм
Температура	- 10 / + 40 °C
Стандарт	EN_12528
Вес	0.088 кг
Радиус поворота	76 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 92
Допустимая динамическая нагрузка	50 кг
Допустимая статическая нагрузка	100 кг

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○