

S10-7x25 / 8

EAN 4031582321852

Стержень с резьбой, для профиля согл. DIN 1998



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технические характеристики

Стержень с резьбой	25 x 51 мм
Общая высота	8 мм
Вес	0.023 кг
Допустимая динамическая нагрузка	40 кг
Допустимая статическая нагрузка	80 кг

Advantages at a glance

Качество качения	○ ○ ○ ○ ○
Шум движения	○ ○ ○ ○ ○
Трение	○ ○ ○ ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○