ALPHA

3470DVR200R05-20x45

EAN 4031582303636

Поворотный ролик, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двойной шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, соединение на прочной заглушке. Центр колеса из прессованной стали, Протектор: литая резина, черная, роликовый подшипник






Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	200 mm
Ширина колеса	50 mm
Болт-Ø	20 mm
Длина болта	45 mm
Смещение	55 mm
Область поворота - Ø	310 mm
Общая высота	235 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN_12532
Bec	3.168 кг
Радиус поворота	155 mm
Твердость протектора	твердость по Шору А 85
Допустимая динамическая нагрузка	205 кг
Допустимая статическая нагрузка	410 кг

Structure & Mounting



Advantages at a glance

Качество качения	• • • 0 0
Шум движения	• • • 0 0
Трение	• • 0 0 0
Коррозионная стойкость	• • • 0 0